

Garant GRIDLINE

**Vario werkbank met 2 behuizingen 24G, hoogte 950 mm, Bamboeblad, 20x20G, Bladlengte: 2000/6+7mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	922811 2000/6+7
GTIN	4062406085636
Artikelklasse	9GG

**Omschrijving****Uitvoering:**

Werkbank met stabiele staalconstructie. Ladenbehuizing 24G centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen en 75 kg draagvermogen.

**Plaatsing:**

Lades met fronthoogte (links) mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

Lades met fronthoogte (rechts) mm: 75, 75, 100, 100, 100, 150, 200

**Levering:**

2 x behuizing met lades, werkblad.

**Kleur:**

Romp, werkbankpoten en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

**Opmerking:**

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

**Technische beschrijving**

Ladenbehuizing breedte	600 mm
Aantal lades	13
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	1000 kg
Nuttig ladeoppervlak in G	20x20

Hoogte	950 mm
Serie	vario
Werkblad lengte	2000 mm
Werkblad diepte	750 mm
Ladenbehuizing nuttige hoogte	800 mm
Lades nuttige breedte	500 mm
Werkblad dikte	50 mm
Ladenbehuizing diepte	650 mm
Lades nuttige diepte	500 mm
Gewicht	227 kg
Lades nuttige diepte in G	20
Lades nuttige breedte in G	20
Materiaaldikte	1 mm
Werkbank hoogte	950 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Bladdikte	50 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	20x20G
Producttype	Werkbank

## Accessoires

lade Fronthoogte lade 100 mm	927800 100
lade Fronthoogte lade 200 mm	927800 200
lade Fronthoogte lade 75 mm	927800 75
lade Fronthoogte lade 125 mm	927800 125

lade Fronthoogte lade 250 mm	927800 250
lade Fronthoogte lade 150 mm	927800 150
Slotplaat voor GridLine Type KO21	914227 KO21
Behuizing 24G met lades Hoogte / aantal lades 900/6	927600 900/6
Werkblad dikte 50 mm van kruiselings verlijmde bamboe Bladlengte 2000 mm	926001 2000
Behuizing 24G met lades Hoogte / aantal lades 900/7	927600 900/7