

Garant GRIDLINE

Vario werkbank met 2 behuizingen 24G, hoogte 850 mm, Eluplan-blad donker, 20×20G, Bladlengte: 2000/6+6mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	922807 2000/6+6
GTIN	4062406085605
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

Werkbank met stabiele staalconstructie. Ladenbehuizing 24G centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen en 75 kg draagvermogen.

Plaatsing:

Lades met fronthoogte (links) mm: 50, 75, 100, 125, 150, 200

Lades met fronthoogte (rechts) mm: 50, 75, 100, 125, 150, 200

Levering:

2 × behuizing met lades, werkblad.

Kleur:

Romp, werkbankpoten en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

Opmerking:

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

Technische beschrijving

Aantal lades	12
Lades nuttige diepte in G	20
Serie	vario
Lades nuttige breedte	500 mm

Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	1000 kg
Ladenbehuizing nuttige hoogte	700 mm
Werkblad dikte	50 mm
Lades nuttige diepte	500 mm
Ladenbehuizing breedte	600 mm
Werkblad lengte	2000 mm
Werkblad diepte	750 mm
Lades nuttige breedte in G	20
Hoogte	850 mm
Ladenbehuizing diepte	650 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	20×20
Gewicht	212 kg
Materiaaldikte	1 mm
Werkbank hoogte	850 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Bladdikte	50 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	20×20G
Producttype	Werkbank

Accessoires

Slotplaat voor GridLine Type KO21	914227 KO21
lade Fronthoogte lade 75 mm	927800 75
lade Fronthoogte lade 200 mm	927800 200

lade Fronthoogte lade 50 mm	927800 50
lade Fronthoogte lade 125 mm	927800 125
lade Fronthoogte lade 150 mm	927800 150
lade Fronthoogte lade 100 mm	927800 100
Behuizing 24G met lades Hoogte / aantal lades 800/6	927600 800/6
Werkbladmet donkergrijze kunststof toplaag (Eluplan) Bladlengte 2000 mm	926241 2000