

Garant GRIDLINE

Vario werkbank met 2 behuizingen 24G, hoogte 850 mm, Bamboeblad, 20x20G, Bladlengte: 2000/7+2Tmm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	922801 2000/7+2T
GTIN	4062406085544
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

Werkbank met stabiele staalconstructie. Ladenbehuizing 24G centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen en 75 kg draagvermogen.

Plaatsing:

Lades met fronthoogte (links) mm: 75, 75, 75, 75, 100, 100, 200

Lades met fronthoogte (rechts) mm: 75, 75

Deurhoogte (rechts) mm: 525

Aantal legborden hoogteverstelbaar (rechts): 1

Levering:

2 x behuizing met lades, werkblad.

Kleur:

Romp, werkbankpoten en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

Opmerking:

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

Technische beschrijving

Lades nuttige breedte in G	20
Lades nuttige breedte	500 mm
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	1000 kg

Werkblad dikte	50 mm
Gewicht	185 kg
Lades nuttige diepte in G	20
Nuttig ladeoppervlak in G	20×20
Werkblad diepte	750 mm
Hoogte	850 mm
Ladenbehuizing breedte	600 mm
Ladenbehuizing nuttige hoogte	700 mm
Aantal lades	9
Serie	vario
Werkblad lengte	2000 mm
Lades nuttige diepte	500 mm
Ladenbehuizing diepte	650 mm
Deuropeningshoek	180 graden
Materiaaldikte	1 mm
Werkbank hoogte	850 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Bladdikte	50 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	20×20G
Producttype	Werkbank

Accessoires

Slotplaat voor GridLine Type KO21	914227 KO21
lade Fronthoogte lade 100 mm	927800 100

Schuifgreep voor GridLine Type KO12	914226 KO12
lade Fronthoogte lade 75 mm	927800 75
lade Fronthoogte lade 200 mm	927800 200
Behuizing 24G met deur met rechtse aanslag / lades Hoogte / aantal lades 800/2	927610 800/2
Behuizing 24G met lades Hoogte / aantal lades 800/7	927600 800/7
Werkblad dikte 50 mm van kruiselings verlijmde bamboe Bladlengte 2000 mm	926001 2000