

**Garant****Afsteekplaat neutraal, HB7035, Steekbreedte w: 6,0mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273190 6,0
GTIN	4062406085377
Artikelklasse	21H

**Omschrijving****Uitvoering:**

Met spaanbrekerhoek. Voor een hogere verspaningscapaciteit, staalsoorten met hogere sterkte en onderbroken snedes (voeding met 10% verhogen).

**Toepassing:**

Voor afsteekzwaarden nr. 273551 – 273558.

**Technische beschrijving**

Snijmateriaal	HM
Steekbreedte w	6 mm
Coating	TiCN
Voeding f in staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,17 mm/omw,
Hoekradius	0,3 mm
Hoofdtoepassing	P
Snedecondities	licht onderbroken
Soort	HB7035
Aantal wisselingen/snijkanten	1

Wisselplaatprofiel	neutraal
Producttype	Wisselplaat voor het steekdraaien

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	140 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	120 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	100 m/min	P
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	80 m/min	P
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	50 m/min	P
GG(G)	beperkt geschikt	80 m/min	K
Continu	geschikt		
Onregelmatig	geschikt		
Onderbroken	geschikt		
nat maximaal	geschikt		