

Garant**Afsteekplaat neutraal, HB7035, Steekbreedte w: 8,0mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273190 8,0
GTIN	4062406085384
Artikelklasse	21H

Omschrijving**Uitvoering:**

Met spaanbrekerhoek. Voor een hogere verspaningscapaciteit, staalsoorten met hogere sterkte en onderbroken snedes (voeding met 10% verhogen).

Toepassing:

Voor afsteekzwaarden nr. 273551 – 273558.

Technische beschrijving

Steekbreedte w	8 mm
Snijmateriaal	HM
Coating	TiCN
Voeding f in staal < 900 N/mm ²	0,19 mm/omw,
Hoofdtoepassing	P
Snedecondities	licht onderbroken
Soort	HB7035
Aantal wisselingen/snijanten	1
Wisselplaatprofiel	neutraal

Producttype

Wisselplaat voor het steekdraaien

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	140 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	120 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	100 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	80 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	50 m/min	P
GG(G)	beperkt geschikt	80 m/min	K
Continu	geschikt		
Onregelmatig	geschikt		
Onderbroken	geschikt		
nat maximaal	geschikt		