


Garant**Afsteekplaat neutraal, HB9140, Steekbreedte w: 8,0mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273292 8,0
GTIN	4062406085391
Artikelklasse	21H

Omschrijving**Toepassing:**

Voor afsteekzwaarden nr. 273551 – 273558.

Technische beschrijving

Hoekradius	0,8 mm
Snijmateriaal	HM
Steekbreedte w	8 mm
Coating	TiAlN ²
Voeding f in staal < 900 N/mm ²	0,19 mm/omw,
Hoofdtoepassing	M
Snedecondities	sterk onderbroken
Soort	HB9140
Aantal wisselingen/snijanten	1
Wisselplaatprofiel	neutraal
Producttype	Wisselplaat voor het steekdraaien

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	beperkt geschikt	130 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	beperkt geschikt	110 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	beperkt geschikt	90 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	beperkt geschikt	70 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	beperkt geschikt	40 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	120 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	100 m/min	M
Continu	geschikt		
Onregelmatig	beperkt geschikt		
nat maximaal	geschikt		