

Garant GRIDLINE

Vario werkbank met 2 behuizingen 24G, hoogte 950 mm, Eluplan-blad donker, 20×20G, Bladlengte: 2000/6+6mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	922817 2000/6+6
GTIN	4062406085728
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

Werkbank met stabiele staalconstructie. Ladenbehuizing 24G centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen en 75 kg draagvermogen.

Plaatsing:

Lades met fronthoogte (links) mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

Lades met fronthoogte (rechts) mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

Levering:

2 × behuizing met lades, werkblad.

Kleur:

Romp, werkbankpoten en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

Opmerking:

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

Technische beschrijving

Aantal lades	12
Ladenbehuizing nuttige hoogte	800 mm
Lades nuttige diepte in G	20
Gewicht	220 kg
Werkblad diepte	750 mm

Ladenbehuizing breedte	600 mm
Lades nuttige breedte	500 mm
Serie	vario
Lades nuttige diepte	500 mm
Ladenbehuizing diepte	650 mm
Hoogte	950 mm
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	1000 kg
Lades nuttige breedte in G	20
Werkblad lengte	2000 mm
Werkblad dikte	50 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	20×20
Materiaaldikte	1 mm
Werkbank hoogte	950 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Bladdikte	50 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	20×20G
Producttype	Werkbank

Accessoires

lade Fronthoogte lade 150 mm	927800 150
Slotplaat voor GridLine Type KO21	914227 KO21
lade Fronthoogte lade 75 mm	927800 75
lade Fronthoogte lade 125 mm	927800 125

lade Fronthoogte lade 100 mm	927800 100
lade Fronthoogte lade 250 mm	927800 250
Behuizing 24G met lades Hoogte / aantal lades 900/6	927600 900/6
Werkbladmet donkergrijze kunststof toplaag (Eluplan) Bladlengte 2000 mm	926241 2000