

Garant GRIDLINE

Vario werkbank met 2 behuizingen, wegklapbaar hoogteverstelapparaat, hoogte 850 mm, Bamboeblad, 20×20G, Bladlengte: 1500/6+1Tmm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	922821 1500/6+1T
GTIN	4062406085759
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

Werkbank met stabiele staalconstructie. Behuizing met GARANT wegklapbaar hoogteverstelapparaat nr. 967568 maat 120 inclusief bankschroef nr. 967100 maat 120. Behuizingsbreedte bankschroefbehuizing 16G, inclusief lade. Ladenbehuizing 24G centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen en 75 kg draagvermogen. Behuizing met bankschroef: Deur afsluitbaar met een stiftcilinderslot. Lade niet afsluitbaar.

Plaatsing:

Lades met fronthoogte (links) mm: 50, 75, 100, 125, 150, 200

Lades met fronthoogte (rechts) mm: 150

Deurhoogte (rechts) mm: 575

Levering:

1 × behuizing met lades, 1 × behuizing inclusief wegklapbaar hoogteverstelapparaat en bankschroef, werkblad.

Accessoires:

Aanvullende toebehoren zoals handmatige hoogteverstelling, wielen, zijwanden enz. vindt u onder losse GridLine componenten in groep 92.

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating**.

Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

Opmerking:

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

Technische beschrijving

Aantal lades	7
Werkblad dikte	50 mm
Ladenbehuizing hoogte	800 mm
Lades nuttige diepte	500 mm
Ladenbehuizing nuttige hoogte	700 mm
Werkblad diepte	750 mm
Lades nuttige diepte in G	20
Hoogte	850 mm
Gewicht	179 kg
Werkblad lengte	1500 mm
Lades nuttige breedte in G	20
Nuttig ladeoppervlak in G	20×20
Lades nuttige breedte	500 mm
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	1000 kg
Serie	vario
Ladenbehuizing breedte	600 mm
Ladenbehuizing diepte	650 mm
Materiaaldikte	1 mm
Werkbank hoogte	850 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Bladdikte	50 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	20×20G
Producttype	Werkbank

Accessoires

lade Fronthoogte lade 200 mm	927800 200
lade Fronthoogte lade 100 mm	927800 100
lade Fronthoogte lade 75 mm	927800 75
Slotplaat voor GridLine Type KO21	914227 KO21
lade Fronthoogte lade 150 mm	927800 150
lade Fronthoogte lade 150 mm	927500 150
lade Fronthoogte lade 125 mm	927800 125
lade Fronthoogte lade 50 mm	927800 50
Werkblad dikte 50 mm van kruiselings verlijmde bamboe Bladlengte 1500 mm	926001 1500
Behuizing 24G met lades Hoogte / aantal lades 800/6	927600 800/6
Behuizing 16G geschikt voor wegklapbaar hoogteverstelapparaat en bankschroef Hoogte 800 mm	927321 800