


**Garant****Afsteekplaat neutraal, HU9215, Steekbreedte w: 8,0mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273296 8,0
GTIN	4062406085858
Artikelklasse	21H

**Omschrijving****Toepassing:**

Voor afsteekwaarden nr. 273551 – 273558.

**Technische beschrijving**

Snijmateriaal	HM
Hoekradius	0,8 mm
Voeding f in staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,19 mm/omw,
Coating	ongecoat
Steekbreedte w	8 mm
Hoofdtoepassing	K
Snedecondities	sterk onderbroken
Soort	HU9215
Aantal wisselingen/snijanten	1
Wisselplaatprofiel	neutraal
Producttype	Wisselplaat voor het steekdraaien

## Gebruikersgegevens

	<b>Geschiktheid</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-code</b>
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	110 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	100 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	80 m/min	P
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	70 m/min	P
GG(G)	geschikt	100 m/min	K
Continu	geschikt		
Onregelmatig	beperkt geschikt		
nat maximaal	geschikt		