


Garant**Afsteekplaat neutraal, HU9310, Steekbreedte w: 6,0mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273298 6,0
GTIN	4062406085865
Artikelklasse	21H

Omschrijving**Toepassing:**

Voor afsteekwaarden nr. 273551 – 273558.

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HM
Steekbreedte w	6 mm
Voeding f in staal < 900 N/mm ²	0,17 mm/omw,
Coating	ongecoat
Hoekradius	0,3 mm
Hoofdtoepassing	N
Snedeccondities	continu
Soort	HU9310
Aantal wisselingen/snijanten	1
Wisselplaatprofiel	neutraal
Producttype	Wisselplaat voor het steekdraaien

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	380 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	360 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	280 m/min	N
Continu	geschikt		
Onregelmatig	beperkt geschikt		
nat maximaal	geschikt		