


**Garant****Afsteekplaat neutraal, HU9215, Steekbreedte w: 6,0mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273296 6,0
GTIN	4062406085841
Artikelklasse	21H

**Omschrijving****Toepassing:**

Voor afsteekzwaarden nr. 273551 – 273558.

**Technische beschrijving**

Coating	ongecoat
Steekbreedte w	6 mm
Snijmateriaal	HM
Voeding f in staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,17 mm/omw,
Hoekradius	0,3 mm
Hoofdtoepassing	K
Snedecndities	sterk onderbroken
Soort	HU9215
Aantal wisselingen/snijanten	1
Wisselplaatprofiel	neutraal
Producttype	Wisselplaat voor het steekdraaien

## Gebruikersgegevens

	<b>Geschiktheid</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-code</b>
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	110 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	100 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	80 m/min	P
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	70 m/min	P
GG(G)	geschikt	100 m/min	K
Continu	geschikt		
Onregelmatig	beperkt geschikt		
nat maximaal	geschikt		