


**Garant****Afsteekplaat neutraal, HU9310, Steekbreedte w: 8,0mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273298 8,0
GTIN	4062406085872
Artikelklasse	21H

**Omschrijving****Toepassing:**

Voor afsteekzwaarden nr. 273551 – 273558.

**Technische beschrijving**

Voeding f in staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,19 mm/omw,
Hoekradius	0,8 mm
Snijmateriaal	HM
Coating	ongecoat
Steekbreedte w	8 mm
Hoofdtoepassing	N
Snedeccondities	continu
Soort	HU9310
Aantal wisselingen/snijanten	1
Wisselplaatprofiel	neutraal
Producttype	Wisselplaat voor het steekdraaien

## Gebruikersgegevens

	<b>Geschiktheid</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-code</b>
Alu kunststoffen	geschikt	380 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	360 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	280 m/min	N
Continu	geschikt		
Onregelmatig	beperkt geschikt		
nat maximaal	geschikt		