

Garant GRIDLINE

Werkbank met wielonderstel, hoogte 850 mm met blad van beuken multiplex, 20×20G, Bladlengte: 1500mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	923654 1500
GTIN	4062406086015
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

Werkbank met stabiele staalconstructie met ondersteuning van vierkante buis, **100% volledig uittrekbare lades** met geleidingen en 75 kg draagvermogen. **Individuele eenhandsladeontgrendeling** voorkomt dat de lades tijdens het transport open gaan. Wielenunit met 2 zwenkwielen en 2 bokwielen Ø100 mm met geheel rubberen wielloopvlak. De werkbank wordt via de 2-componenten-Haptoprene®-hijsgreep gelijkmatig hoger of lager gezet, waardoor er optimale stabiliteit op de gekozen werkplek is en het transport soepel verloopt. Wielenunit belastbaar tot **400 kg** (werkbank inclusief inhoud). Poten met kunststof glijdoppen die de vloer ontzien. Ladenbehuizing 24G centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

Plaatsing:

Fronthoogte lades per zijde mm: 75

Deurhoogte per zijde mm: 425

Kleur:

Romp, werkbankpoten en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antracietgrijs, RAL 7016, **verrijdbaar onderstel altijd antracietgrijs, RAL 7016**, (niet configureerbaar), **poedercoating**. **Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035**.

Technische beschrijving

Lades nuttige diepte	500 mm
Aantal bokwielen zonder vastzetter	2

Wiel-Ø bokwiel	100 mm
ComfortClose	nee
Aantal lades	2
Wiel-Ø zwenkwiel	100 mm
Stootranden	nee
Aantal deuren	2
Materiaal werkblad	Beuken multiplex
kan omlaag worden gebracht	ja
Werkblad diepte	750 mm
Gewicht	146,6 kg
Onderbouw diepte	700 mm
Lades nuttige diepte in G	20
Lades nuttige breedte	500 mm
Lades nuttige breedte in G	20
Ladenbehuizing nuttige hoogte	525 mm
Werkblad lengte	1500 mm
Materiaal wiel	Massief rubber
Oppervlak werkblad	kleurloos gelakt
Maximale belastbaarheid wielonderstel	400 kg
Werkblad dikte	50 mm
Aantal zwenkwielen zonder vergrendeling	2
Greep	nee
Hoogte	850 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	20×20
Onderbouw breedte	1300 mm
Individuele ladeontgrendeling	Eenhands
Nominale spanning	250 V
Stekkertype ingang	F
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis

Materiaaldikte	1 mm
Werkbank hoogte	850 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	400 kg
Bladdikte	50 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Deuropeningshoek	180 graden
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	20x20G
Producttype	mobiele werkbank

Accessoires

Slotplaat voor GridLine Type KO21	914227 KO21
Schuifgreep voor GridLine Type KO12	914226 KO12
Lade met individuele eenhandsladeontgrendeling Fronthoogte lade 75 mm	927805 75