

Garant GRIDLINE

Werkbank met wielonderstel, hoogte 950 mm met Eluplan-blad donker, 20×20G, Bladlengte: 1500mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	923677 1500
GTIN	4062406086121
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

Werkbank met stabiele staalconstructie met ondersteuning van vierkante buis, **100% volledig uittrekbare lades** met geleidingen en 75 kg draagvermogen. **Individuele eenhandsladeontgrendeling** voorkomt dat de lades tijdens het transport open gaan. Wielenunit met 2 zwenkwielen en 2 bokwielen Ø100 mm met geheel rubberen wielloopvlak. De werkbank wordt via de 2-componenten-Haptoprene®-hijsgreep gelijkmatig hoger of lager gezet, waardoor er optimale stabiliteit op de gekozen werkplek is en het transport soepel verloopt. Wielenunit belastbaar tot **400 kg** (werkbank inclusief inhoud). Poten met kunststof glijdoppen die de vloer ontzien. Ladenbehuizing 24G centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

Plaatsing:

Fronthoogte lades per zijde mm: 75

Deurhoogte per zijde mm: 525

Aantal legborden hoogteverstelbaar: 2

Kleur:

Romp, werkbankpoten en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antracietgrijs, RAL 7016, **verrijdbaar onderstel altijd antracietgrijs, RAL 7016**, (niet configureerbaar), **poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

Technische beschrijving

Nuttig ladeoppervlak in G	20×20
---------------------------	-------

Lades nuttige diepte	500 mm
Ladenbehuizing nuttige hoogte	625 mm
Materiaal werkblad	Beuken multiplex
Gewicht	141 kg
Hoogte	950 mm
Materiaal wiel	Massief rubber
Lades nuttige breedte	500 mm
Greep	nee
Lades nuttige diepte in G	20
Onderbouw diepte	700 mm
Aantal lades	2
Werkblad dikte	50 mm
Oppervlak werkblad	kleurloos gelakt
Aantal bokwielen zonder vastzetter	2
Wiel-Ø bokwiel	100 mm
ComfortClose	nee
Werkblad lengte	1500 mm
Onderbouw breedte	1300 mm
Werkblad diepte	750 mm
Aantal zwenkwielen zonder vergrendeling	2
Maximale belastbaarheid wielonderstel	400 kg
Lades nuttige breedte in G	20
Wiel-Ø zwenkwiel	100 mm
kan omlaag worden gebracht	ja
Stootranden	nee
Aantal deuren	2
Individuele ladeontgrendeling	Eenhands
Stekkertype ingang	F
Nominale spanning	250 V

Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Materiaaldikte	1 mm
Werkbank hoogte	950 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	400 kg
Bladdikte	50 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Deuropeningshoek	180 graden
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	20x20G
Producttype	mobiele werkbank

Accessoires

Slotplaat voor GridLine Type KO21	914227 KO21
Schuifgreep voor GridLine Type KO12	914226 KO12
Lade met individuele eenhandsladeontgrendeling Fronthoogte lade 75 mm	927805 75