

Garant GRIDLINE

Werkbank met wielonderstel, hoogte 950 mm met blad van beuken multiplex, 20×20G, Bladlengte: 1500mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	923674 1500
GTIN	4062406086114
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

Werkbank met stabiele staalconstructie met ondersteuning van vierkante buis, **100% volledig uittrekbare lades** met geleidingen en 75 kg draagvermogen. **Individuele eenhandsladeontgrendeling** voorkomt dat de lades tijdens het transport open gaan. Wielenunit met 2 zwenkwielen en 2 bokwielen Ø100 mm met geheel rubberen wielloopvlak. De werkbank wordt via de 2-componenten-Haptoprene®-hijsgreep gelijkmatig hoger of lager gezet, waardoor er optimale stabiliteit op de gekozen werkplek is en het transport soepel verloopt. Wielenunit belastbaar tot **400 kg** (werkbank inclusief inhoud). Poten met kunststof glijdoppen die de vloer ontzien. Ladenbehuizing 24G centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

Plaatsing:

Fronthoogte lades per zijde mm: 75

Deurhoogte per zijde mm: 525

Aantal legborden hoogteverstelbaar: 2

Kleur:

Romp, werkbankpoten en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antracietgrijs, RAL 7016, **verrijdbaar onderstel altijd antracietgrijs, RAL 7016**, (niet configureerbaar), **poedercoating**. **Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

Technische beschrijving

Materiaal wiel	Massief rubber
----------------	----------------

ComfortClose	nee
Onderbouw breedte	1300 mm
Lades nuttige breedte	500 mm
Lades nuttige diepte	500 mm
Hoogte	950 mm
Oppervlak werkblad	kleurloos gelakt
Aantal zwenkwielen zonder vergrendeling	2
Lades nuttige breedte in G	20
Lades nuttige diepte in G	20
Materiaal werkblad	Beuken multiplex
Greep	nee
Maximale belastbaarheid wielonderstel	400 kg
Wiel-Ø zwenkwiel	100 mm
Aantal deuren	2
Werkblad diepte	750 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	20×20
Onderbouw diepte	700 mm
Wiel-Ø bokwiel	100 mm
Aantal lades	2
Gewicht	155 kg
Werkblad dikte	50 mm
Werkblad lengte	1500 mm
Stootranden	nee
Aantal bokwielen zonder vastzetter	2
Ladenbehuizing nuttige hoogte	625 mm
kan omlaag worden gebracht	ja
Individuele ladeontgrendeling	Eenhands
Nominale spanning	250 V
Stekkertype ingang	F

Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Materiaaldikte	1 mm
Werkbank hoogte	950 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	400 kg
Bladdikte	50 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Deuropeningshoek	180 graden
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	20x20G
Producttype	mobiele werkbank

Accessoires

Schuifgreep voor GridLine Type KO12	914226 KO12
Slotplaat voor GridLine Type KO21	914227 KO21
Lade met individuele eenhandsladeontgrendeling Fronthoogte lade 75 mm	927805 75