

Garant GRIDLINE

**Werkbank met wielonderstel, hoogte 950 mm met bamboeblad, 20×20G,  
Bladlengte: 1500mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	923671 1500
GTIN	4062406086091
Artikelklasse	9GG

**Omschrijving****Uitvoering:**

Werkbank met stabiele staalconstructie met ondersteuning van vierkante buis, **100% volledig uittrekbare lades** met geleidingen en 75 kg draagvermogen. **Individuele eenhandsladeontgrendeling** voorkomt dat de lades tijdens het transport open gaan. Wielenunit met 2 zwenkwielen en 2 bokwielen Ø100 mm met geheel rubberen wielloopvlak. De werkbank wordt via de 2-componenten-Haptoprene®-hijsgreep gelijkmatig hoger of lager gezet, waardoor er optimale stabiliteit op de gekozen werkplek is en het transport soepel verloopt. Wielenunit belastbaar tot **400 kg** (werkbank inclusief inhoud). Poten met kunststof glijdoppen die de vloer ontzien. Ladenbehuizing 24G centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

**Plaatsing:**

Fronthoogte lades per zijde mm: 75

Deurhoogte per zijde mm: 525

Aantal legborden hoogteverstelbaar: 2

**Kleur:**

Romp, werkbankpoten en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antracietgrijs, RAL 7016, **verrijdbaar onderstel altijd antracietgrijs, RAL 7016**, (niet configureerbaar), **poedercoating**. **Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

**Technische beschrijving**

Materiaal wiel	Massief rubber
----------------	----------------

Aantal zwenkwielen zonder vergrendeling	2
Onderbouw diepte	700 mm
Materiaal werkblad	Bamboe
Werkblad diepte	750 mm
Wiel-Ø bokwiel	100 mm
kan omlaag worden gebracht	ja
Lades nuttige diepte	500 mm
Lades nuttige diepte in G	20
Werkblad lengte	1500 mm
Wiel-Ø zwenkwiel	100 mm
Onderbouw breedte	1300 mm
Lades nuttige breedte	500 mm
Lades nuttige breedte in G	20
Werkblad dikte	50 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	20×20
Greep	nee
Aantal deuren	2
Stootranden	nee
Gewicht	148 kg
Aantal bokwielen zonder vastzetter	2
Hoogte	950 mm
Aantal lades	2
ComfortClose	nee
Maximale belastbaarheid wielonderstel	400 kg
Ladenbehuizing nuttige hoogte	625 mm
Individuele ladeontgrendeling	Eenhands
Stekkertype ingang	F
Nominale spanning	250 V
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis

Materiaaldikte	1 mm
Werkbank hoogte	950 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	400 kg
Bladdikte	50 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Deuropeningshoek	180 graden
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	20x20G
Producttype	mobiele werkbank

## Accessoires

Slotplaat voor GridLine Type KO21	914227 KO21
Lade met individuele eenhandsladeontgrendeling Fronthoogte lade 75 mm	927805 75
Schuifgreep voor GridLine Type KO12	914226 KO12