

Garant GRIDLINE

Werkbank met verrijdbaar onderstel, met hoogteverstelapparaat en bankschroef, met bamboeblad, 20×20G, Bladlengte: 1250mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	923691 1250
GTIN	4062406086183
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

Werkbank met stabiele staalconstructie met ondersteuning van vierkante buis. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen en 75 kg draagvermogen. **Individuele eenhandsladeontgrendeling** voorkomt dat de lades tijdens het transport open gaan. Wielenunit met 2 zwenkwielen en 2 bokwielen Ø100 mm met geheel rubberen wielloopvlak. De werkbank wordt via de 2-componenten-Haptoprene®-hijsgreep gelijkmatig hoger of lager gezet, waardoor er optimale stabiliteit op de gekozen werkplek is en het transport soepel verloopt. Wielenunit belastbaar tot **400 kg** (werkbank inclusief inhoud). Poten met kunststof glijdoppen die de vloer ontzien. Afsluitbaar met stiftcilinderslot.

Plaatsing:

Lades met fronthoogte mm: 75

Deurhoogte mm: 425

Deurhoogte bankschroefbehuizing mm: 575

Levering:

Inclusief GARANT wegklapbaar hoogteverstelapparaat nr. 967568 maat 120 en GARANT bankschroef nr. 967100 maat 120.

Kleur:

Romp, werkbankpoten en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antracietgrijs, RAL 7016, **verrijdbaar onderstel altijd antracietgrijs, RAL 7016**, (niet configureerbaar), **poedercoating**. **Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

Technische beschrijving

kan omlaag worden gebracht	ja
Materiaal wiel	Massief rubber
Werkblad lengte	1250 mm
Lades nuttige breedte	500 mm
Werkblad diepte	750 mm
Stootranden	nee
Lades nuttige breedte in G	20
Lades nuttige diepte	500 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	20×20
Gewicht	136,6 kg
Wiel-Ø bokwiel	100 mm
Werkblad dikte	50 mm
Aantal bokwielen zonder vastzetter	2
Aantal lades	1
Greep	nee
ComfortClose	nee
Wiel-Ø zwenkwiel	100 mm
Aantal deuren	2
Maximale belastbaarheid wielonderstel	400 kg
Materiaal werkblad	Bamboeblad
Hoogte	850 mm
Lades nuttige diepte in G	20
Aantal zwenkwielen zonder vergrendeling	2
Individuele ladeontgrendeling	Eenhands
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Materiaaldikte	1 mm
Werkbank hoogte	850 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg

Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	400 kg
Bladdikte	50 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Deuropeningshoek	180 graden
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	20x20G
Producttype	mobiele werkbank

Accessoires

Slotplaat voor GridLine Type KO21	914227 KO21
Lade met individuele eenhandsladeontgrendeling Fronthoogte lade 75 mm	927805 75
Schuifgreep voor GridLine Type KO12	914226 KO12