

Garant GRIDLINE

**Werkbank met verrijdbaar onderstel, met hoogteverstelapparaat en bankschroef, met blad van beuken multiplex, 20×20G, Bladlengte: 1250mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	923694 1250
GTIN	4062406086190
Artikelklasse	9GG

**Omschrijving****Uitvoering:**

Werkbank met stabiele staalconstructie met ondersteuning van vierkante buis. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen en 75 kg draagvermogen. **Individuele eenhandsladeontgrendeling** voorkomt dat de lades tijdens het transport open gaan. Wielenunit met 2 zwenkwielen en 2 bokwielen Ø100 mm met geheel rubberen wielloopvlak. De werkbank wordt via de 2-componenten-Haptoprene®-hijsgreep gelijkmatig hoger of lager gezet, waardoor er optimale stabiliteit op de gekozen werkplek is en het transport soepel verloopt. Wielenunit belastbaar tot **400 kg** (werkbank inclusief inhoud). Poten met kunststof glijdoppen die de vloer ontzien. Afsluitbaar met stiftcilinderslot.

**Plaatsing:**

Lades met fronthoogte mm: 75

Deurhoogte mm: 425

Deurhoogte bankschroefbehuizing mm: 575

**Levering:**

Inclusief GARANT wegklapbaar hoogteverstelapparaat nr. 967568 maat 120 en GARANT bankschroef nr. 967100 maat 120.

**Kleur:**

Romp, werkbankpoten en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antracietgrijs, RAL 7016, **verrijdbaar onderstel altijd antracietgrijs, RAL 7016**, (niet configureerbaar), **poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

**Technische beschrijving**

Lades nuttige breedte	500 mm
Greep	nee
Aantal zwenkwielen zonder vergrendeling	2
Materiaal wiel	Massief rubber
Gewicht	142,3 kg
Maximale belastbaarheid wielonderstel	400 kg
Hoogte	850 mm
kan omlaag worden gebracht	ja
Stootranden	nee
Wiel-Ø bokwiel	100 mm
Lades nuttige breedte in G	20
ComfortClose	nee
Aantal deuren	2
Werkblad dikte	50 mm
Lades nuttige diepte in G	20
Lades nuttige diepte	500 mm
Werkblad diepte	750 mm
Wiel-Ø zwenkwiel	100 mm
Aantal bokwielen zonder vastzetter	2
Nuttig ladeoppervlak in G	20×20
Oppervlak werkblad	kleurloos gelakt
Aantal lades	1
Materiaal werkblad	Beuken multiplex
Werkblad lengte	1250 mm
Individuele ladeontgrendeling	Eenhands
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Materiaaldikte	1 mm
Werkbank hoogte	850 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg

Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	400 kg
Bladdikte	50 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Deuropeningshoek	180 graden
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	20x20G
Producttype	mobiele werkbank

---

## Accessoires

Schuifgreep voor GridLine Type KO12	914226 KO12
Slotplaat voor GridLine Type KO21	914227 KO21
Lade met individuele eenhandsladeontgrendeling Fronthoogte lade 75 mm	927805 75