

Garant GRIDLINE

Werkbank met verrijdbaar onderstel, zonder hoogteverstelapparaat en bankschroef, met blad van beuken multiplex, 20×20G, Bladlengte: 1250mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	923734 1250
GTIN	4062406086251
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

Werkbank met stabiele staalconstructie met ondersteuning van vierkante buis. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen en 75 kg draagvermogen. **Individuele eenhandsladeontgrendeling** voorkomt dat de lades tijdens het transport open gaan. Wielenunit met 2 zwenkwielen en 2 bokwielen Ø100 mm met geheel rubberen wielloopvlak. De werkbank wordt via de 2-componenten-Haptoprene®-hijsgreep gelijkmatig hoger of lager gezet, waardoor er optimale stabiliteit op de gekozen werkplek is en het transport soepel verloopt. Wielenunit belastbaar tot **400 kg** (werkbank inclusief inhoud). Poten met kunststof glijdoppen die de vloer ontzien. Afsluitbaar met stiftcilinderslot.

Plaatsing:

Lades met fronthoogte mm: 75

Deurhoogte mm: 425

Deurhoogte bankschroefbehuizing mm: 575

Kleur:

Romp, werkbankpoten en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antracietgrijs, RAL 7016, **verrijdbaar onderstel altijd antracietgrijs, RAL 7016**, (niet configureerbaar), **poedercoating**. **Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

Technische beschrijving

Materiaal wiel	Massief rubber
----------------	----------------

Lades nuttige diepte in G	20
Lades nuttige diepte	500 mm
ComfortClose	nee
Nuttig ladeoppervlak in G	20×20
Gewicht	122,7 kg
kan omlaag worden gebracht	ja
Werkblad lengte	1250 mm
Wiel-Ø bokwiel	100 mm
Aantal zwenkwielen zonder vergrendeling	2
Aantal bokwielen zonder vastzetter	2
Werkblad diepte	750 mm
Stootranden	nee
Werkblad dikte	50 mm
Lades nuttige breedte	500 mm
Materiaal werkblad	Beuken multiplex
Hoogte	850 mm
Oppervlak werkblad	kleurloos gelakt
Wiel-Ø zwenkwiel	100 mm
Aantal lades	1
Aantal deuren	2
Maximale belastbaarheid wielonderstel	400 kg
Greep	nee
Lades nuttige breedte in G	20
Individuele ladeontgrendeling	Eenhands
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Materiaaldikte	1 mm
Werkbank hoogte	850 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	400 kg

Bladdikte	50 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Deuropeningshoek	180 graden
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	20x20G
Producttype	mobiele werkbank

Accessoires

Lade met individuele eenhandsladeontgrendeling Fronthoogte lade 75 mm	927805 75
Slotplaat voor GridLine Type HU21	914227 HU21
Schuifgreep voor GridLine Type KO12	914226 KO12