

Garant GRIDLINE

Werkbank met verrijdbaar onderstel, met hoogteverstelapparaat en bankschroef, met bamboeblad, 20×20G, Bladlengte: 1250mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	923711 1250
GTIN	4062406086213
Artikelklasse	9GG

Omschrijving

Uitvoering:

Werkbank met stabiele staalconstructie met ondersteuning van vierkante buis. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen en 75 kg draagvermogen. **Individuele eenhandsladeontgrendeling** voorkomt dat de lades tijdens het transport open gaan. Wielenunit met 2 zwenkwielen en 2 bokwielen Ø100 mm met geheel rubberen wielloopvlak. De werkbank wordt via de 2-componenten-Haptoprene®-hijsgreep gelijkmatig hoger of lager gezet, waardoor er optimale stabiliteit op de gekozen werkplek is en het transport soepel verloopt. Wielenunit belastbaar tot **400 kg** (werkbank inclusief inhoud). Poten met kunststof glijdoppen die de vloer ontzien. Afsluitbaar met stiftcilinderslot.

Plaatsing:

Lades met fronthoogte mm: 75
Deurhoogte mm: 525
Deurhoogte bankschroefbehuizing mm: 675
Aantal legborden hoogteverstelbaar: 1

Levering:

Inclusief GARANT wegklapbaar hoogteverstelapparaat nr. 967568 maat 120 en GARANT bankschroef nr. 967100 maat 120.

Kleur:

Romp, werkbankpoten en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antracietgrijs, RAL 7016, **wielenunit altijd RAL 7016 antraciet** (niet configureerbaar), **poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

Technische beschrijving

Aantal zwenkwielen zonder vergrendeling	2
Werkblad lengte	1250 mm
Gewicht	143,5 kg
Wiel-Ø bokwiel	100 mm
Aantal bokwielen zonder vastzetter	2
Lades nuttige breedte in G	20
Materiaal werkblad	Bamboe
Greep	nee
Werkblad diepte	750 mm
Aantal deuren	2
kan omlaag worden gebracht	ja
Oppervlak werkblad	geolied
Lades nuttige diepte in G	20
Aantal lades	1
Stootranden	nee
Werkblad dikte	50 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	20×20
Lades nuttige breedte	500 mm
Hoogte	950 mm
Maximale belastbaarheid wielonderstel	400 kg
Wiel-Ø zwenkwiel	100 mm
Materiaal wiel	Massief rubber
ComfortClose	nee
Lades nuttige diepte	500 mm
Individuele ladeontgrendeling	Eenhands
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Materiaaldikte	1 mm

Werkbank hoogte	950 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	400 kg
Bladdikte	50 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Deuropeningshoek	180 graden
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	20x20G
Producttype	mobiele werkbank

Accessoires

Lade met individuele eenhandsladeontgrendeling Fronthoogte lade 75 mm	927805 75
Slotplaat voor GridLine Type HU21	914227 HU21
Schuifgreep voor GridLine Type KO12	914226 KO12