

Garant GRIDLINE

Werkbank met verrijdbaar onderstel, zonder hoogteverstelapparaat en bankschroef, met blad van beuken multiplex, 20×20G, Bladlengte: 1250mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	923754 1250
GTIN	4062406086282
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

Werkbank met stabiele staalconstructie met ondersteuning van vierkante buis. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen en 75 kg draagvermogen. **Individuele eenhandsladeontgrendeling** voorkomt dat de lades tijdens het transport open gaan. Wielenunit met 2 zwenkwielen en 2 bokwielen Ø100 mm met geheel rubberen wielloopvlak. De werkbank wordt via de 2-componenten-Haptoprene®-hijsgreep gelijkmatig hoger of lager gezet, waardoor er optimale stabiliteit op de gekozen werkplek is en het transport soepel verloopt. Wielenunit belastbaar tot **400 kg** (werkbank inclusief inhoud). Poten met kunststof glijdoppen die de vloer ontzien. Afsluitbaar met stiftcilinderslot.

Plaatsing:

Lades met fronthoogte mm: 75
Deurhoogte mm: 525
Deurhoogte bankschroefbehuizing mm: 675
Aantal legborden hoogteverstelbaar: 1

Kleur:

Romp, werkbankpoten en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antracietgrijs, RAL 7016, **wielenunit altijd RAL 7016 antraciet** (niet configureerbaar), **poedercoating**. **Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

Technische beschrijving

Oppervlak werkblad	kleurloos gelakt
Nuttig ladeoppervlak in G	20×20
ComfortClose	nee
Werkblad dikte	50 mm
Aantal deuren	2
Materiaal wiel	Massief rubber
Lades nuttige breedte	500 mm
Stootranden	nee
Wiel-Ø bokwiel	100 mm
Greep	nee
Wiel-Ø zwenkwiel	100 mm
Aantal zwenkwielen zonder vergrendeling	2
Lades nuttige diepte in G	20
kan omlaag worden gebracht	ja
Aantal bokwielen zonder vastzetter	2
Lades nuttige diepte	500 mm
Werkblad diepte	750 mm
Lades nuttige breedte in G	20
Maximale belastbaarheid wielonderstel	400 kg
Hoogte	950 mm
Gewicht	129,6 kg
Aantal lades	1
Werkblad lengte	1250 mm
Materiaal werkblad	Beuken multiplex
Individuele ladeontgrendeling	Eenhands
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Materiaaldikte	1 mm
Werkbank hoogte	950 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg

Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	400 kg
Bladdikte	50 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Deuropeningshoek	180 graden
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	20x20G
Producttype	mobiele werkbank

Accessoires

Schuifgreep voor GridLine Type KO12	914226 KO12
Slotplaat voor GridLine Type HU21	914227 HU21
Lade met individuele eenhandsladeontgrendeling Fronthoogte lade 75 mm	927805 75