

Garant GRIDLINE

**Werkbank, links deur, rechts 4 lades, Bamboeblad, 20×20G, Bladlengte: 1500mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 921041 1500   |
| GTIN          | 4062406086329 |
| Artikelklasse | 9GG           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Werkbank met stabiele staalconstructie met ondersteuning van vierkante buis. Ladenbehuizing centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen en 75 kg draagvermogen. Poten met kunststof glijdoppen die de vloer ontzien.

Laderomp altijd lichtgrijs, RAL 7035, **poedercoating**. Ladefronten in verschillende kleuren.

Geen storende kanten rondom voor een optimale reiniging en benutting van het oppervlak met indelingsmateriaal (boxen, hardschuim-interieurs, sleufscheidingsstrips). Montage van lades in een raster van 25 mm.

Sluitsysteem met stiftcilinderslot met 5 sluitstiften, modulair cilinderhuis. Geschikt voor sluitsystemen.

Behuizingen met deur en een inlegdeel.

**Plaatsing:**

Deurhoogte (links) mm: 525

Aantal legborden hoogteverstelbaar (links): 1

Lades met fronthoogte (rechts) mm: 75, 100, 150, 200

**Accessoires:**

Aanvullende toebehoren zoals handmatige hoogteverstelling, wielen, zijwanden enz. vindt u onder losse GridLine componenten in groep 92.

**Kleur:**

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades en deur antraciet, RAL 7016, **poedercoating**. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

## Technische beschrijving

|  |  |
|--|--|
| Lades nuttige diepte in G  | 20   |
| Werkblad lengte  | 1500 mm  |
| Lades nuttige breedte in G   | 20   |
| Ladenbehuizing nuttige hoogte  | 525 mm   |
| Onderbouw breedte  | 1300 mm  |
| Gewicht  | 135,3 kg   |
| Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout) | 800 kg   |
| Onderbouw diepte   | 700 mm   |
| Lades nuttige breedte  | 500 mm   |
| Lades nuttige diepte   | 500 mm   |
| Werkblad dikte   | 50 mm  |
| Hoogte   | 850 mm   |
| Nuttig ladeoppervlak in G  | 20×20  |
| Serie  | Ready-to-go  |
| Werkblad diepte  | 750 mm   |
| Aantal lades   | 4  |
| Constructie-uitvoering   | Constructie van stalen buis                                    |
| Materiaaldikte   | 1 mm   |
| Werkbank hoogte  | 850 mm   |
| Lades/uittrekbare legborden draagvermogen                                    | 75 kg  |
| Bladdikte  | 50 mm  |
| Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)                     | 100 %  |
| Deuropeningshoek   | 180 graden   |
| Stiftcilinderslot  | modulair cilinderhuis  |
| Kleuren  | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Productnaamattribuut   | 20×20G   |
| Producttype  | Werkbank   |

## Accessoires

|   |              |
|---|--------------|
| easyPick onderdelenbakken-assortiment Lades met fronthoogte / type 75/1                   | 950300 75/1  |
| Afschrijven en zagen Aantal gereedschappen 8  | 954895 8     |
| Mat voor lades Afmeting in G 20X20  | 951830 20X20 |
| lade Fronthoogte lade 200 mm  | 927800 200   |
| Cilinderhuis met 2 sleutels Sleutelnummer Ho (3-cijferig) 003                             | 950050 003   |
| Sleufscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment Lades met fronthoogte / type 75/1  | 950320 75/1  |
| Sleufscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment Lades met fronthoogte / type 100/2 | 950320 100/2 |
| Tangenassortiment Aantal gereedschappen 5   | 954295 5     |
| Comfort Close lades intrek-dempingssysteem Belastbaarheid lade 75 kg                      | 950180 75    |
| Dopsleutelassortiment 1/4 en 1/2 inch Aantal gereedschappen 39                            | 953833 39    |
| Sleufscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment Lades met fronthoogte / type 100/1 | 950320 100/1 |
| Sleufscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment Lades met fronthoogte / type 150/4 | 950320 150/4 |
| Sleufscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment Lades met fronthoogte / type 100/3 | 950320 100/3 |
| easyPick onderdelenbakken-assortiment Lades met fronthoogte / type 75/2                   | 950300 75/2  |
| Steekringsleutelset Aantal gereedschappen 20  | 952505 20    |
| Assortiment vijlen Aantal gereedschappen 6  | 952253 6     |
| Dopsleutelassortiment 1/4 en 1/2 inch Aantal gereedschappen 37                            | 953828 37    |
| lade Fronthoogte lade 100 mm  | 927800 100   |

|   |              |
|---|--------------|
| Dopsleutelassortiment 1/2 inch Aantal gereedschappen 32                                   | 953821 32    |
| Mat van zacht PVC, transparant Breedte 1500 mm  | 951951 1500  |
| Demontagegereedschap Type 1   | 950070 1     |
| lade Fronthoogte lade 150 mm  | 927800 150   |
| Sleufscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment Lades met fronthoogte / type 75/3  | 950320 75/3  |
| Werkplaatsassortiment Aantal gereedschappen 22  | 955071 22    |
| lade Fronthoogte lade 75 mm   | 927800 75    |
| Schuifgreep voor GridLine Type KO12   | 914226 KO12  |
| Werkplaatsassortiment Aantal gereedschappen 26  | 955081 26    |
| Sleufscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment Lades met fronthoogte / type 75/2  | 950320 75/2  |
| Tangenassortiment Aantal gereedschappen 5   | 954305 5     |
| Schroevendraaier-assortiment Aantal gereedschappen 10                                     | 953521 10    |
| Geribbelde rubbermat voor lades Afmeting in G 20X20                                       | 951910 20X20 |
| Sleufscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment Lades met fronthoogte / type 150/5 | 950320 150/5 |
| easyPick onderdelenbakken-assortiment Lades met fronthoogte / type 75/3                   | 950300 75/3  |
| Set antislipmatten voor lades,5-delig Afmeting in G 20X20                                 | 951885 20X20 |
| Reinigings- en verzorgingsolieset Type 1  | 926403 1     |
| Slotplaat voor GridLine Type KO21   | 914227 KO21  |
| Werkplaatsassortiment Aantal gereedschappen 22  | 955072 22    |
| Tangenassortiment Aantal gereedschappen 5   | 954306 5     |
| Schroevendraaierassortiment Aantal gereedschappen 10                                      | 953522 10    |