

Garant GRIDLINE

Werkbank, links deur, midden open, rechts 4 lades, Eluplan-blad donker, 20x20G, Bladlengte: 2000mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	921177 2000
GTIN	4062406086404
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

Werkbank met stabiele staalconstructie met ondersteuning van vierkante buis. Ladenbehuizing centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen en 75 kg draagvermogen. Poten met kunststof glijdoppen die de vloer ontzien.

Laderomp altijd lichtgrijs, RAL 7035, **poedercoating**. Ladefronten in verschillende kleuren. Geen storende kanten rondom voor een optimale reiniging en benutting van het oppervlak met indelingsmateriaal (boxen, hardschuim-interieurs, sleufscheidingsstrips). Montage van lades in een raster van 25 mm.

Sluitsysteem met stiftcilinderslot met 5 sluitstiften, modulair cilinderhuis. Geschikt voor sluitsystemen.

Middendeel met naar achteren geplaatste, open behuizing om ergonomisch te kunnen zitten. Behuizing met deur en hoogteverstelbaar legbord.

Plaatsing:

Deurhoogte (links) mm: 625

Aantal legborden hoogteverstelbaar (links): 1

Lades met fronthoogte (rechts) mm: 100, 125, 150, 250

Accessoires:

Aanvullende toebehoren zoals handmatige hoogteverstelling, wielen, zijwanden enz. vindt u onder losse GridLine componenten in groep 92.

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades en deur antraciet, RAL 7016, **poedercoating**. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

Technische beschrijving

Lades nuttige breedte	500 mm
Onderbouw breedte	1900 mm
Onderbouw diepte	700 mm
Lades nuttige diepte	500 mm
Hoogte	950 mm
Gewicht	165,2 kg
Lades nuttige breedte in G	20
Aantal lades	4
Nuttig ladeoppervlak in G	20×20
Ladenbehuizing nuttige hoogte	625 mm
Serie	Ready-to-go
Werkblad dikte	50 mm
Werkblad lengte	2000 mm
Werkblad diepte	750 mm
Lades nuttige diepte in G	20
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	800 kg
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Materiaaldikte	1 mm
Werkbank hoogte	950 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Bladdikte	50 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Deuropeningshoek	180 graden
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	20×20G
Producttype	Werkbank

Accessoires

lade Fronthoogte lade 100 mm	927800 100
Cilinderhuis met 2 sleutels Sleutelnummer Ho (3-cijferig) 003	950050 003
Schuifgreep voor GridLine Type KO12	914226 KO12
lade Fronthoogte lade 250 mm	927800 250
Slotplaat voor GridLine Type KO21	914227 KO21
lade Fronthoogte lade 150 mm	927800 150
lade Fronthoogte lade 125 mm	927800 125