

Garant GRIDLINE

Werkbank, links 5 lades, midden open, rechts 4 lades, Eluplan-blad donker, 20x20G, Bladlengte: 2000mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	921217 2000
GTIN	4062406086466
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

Werkbank met stabiele staalconstructie met ondersteuning van vierkante buis. Ladenbehuizing centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen en 75 kg draagvermogen. Poten met kunststof glijdoppen die de vloer ontzien.

Laderomp altijd lichtgrijs, RAL 7035, **poedercoating**. Ladefronten in verschillende kleuren.

Geen storende kanten rondom voor een optimale reiniging en benutting van het oppervlak met indelingsmateriaal (boxen, hardschuim-interieurs, sleufscheidingsstrips). Montage van lades in een raster van 25 mm.

Sluitsysteem met stiftcilinderslot met 5 sluitstiften, modulair cilinderhuis. Geschikt voor sluitsystemen.

Middendeel met naar achteren geplaatste, open behuizing om ergonomisch te kunnen zitten.

Plaatsing:

Lades met fronthoogte (links) mm: 75, 100, 150, 150, 150

Lades met fronthoogte (rechts) mm: 100, 125, 150, 250

Accessoires:

Aanvullende toebehoren zoals handmatige hoogteverstelling, wielen, zijwanden enz. vindt u onder losse GridLine componenten in groep 92.

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades en deur antraciet, RAL 7016, **poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

Technische beschrijving

Serie	Ready-to-go
Werkblad lengte	2000 mm
Lades nuttige diepte in G	20
Ladenbehuizing nuttige hoogte	625 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	20×20
Gewicht	203,6 kg
Aantal lades	9
Lades nuttige breedte in G	20
Onderbouw breedte	1900 mm
Werkblad diepte	750 mm
Werkblad dikte	50 mm
Lades nuttige diepte	500 mm
Hoogte	950 mm
Lades nuttige breedte	500 mm
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	800 kg
Onderbouw diepte	700 mm
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Materiaaldikte	1 mm
Werkbank hoogte	950 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Bladdikte	50 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	20×20G
Producttype	Werkbank

Accessoires

lade Fronthoogte lade 125 mm	927800 125
lade Fronthoogte lade 100 mm	927800 100
Cilinderhuis met 2 sleutels Sleutelnummer Ho (3-cijferig) 003	950050 003
Demontagegereedschap Type 1	950070 1
Slotplaat voor GridLine Type KO21	914227 KO21
lade Fronthoogte lade 250 mm	927800 250
Comfort Close lades intrek-dempingssysteem Belastbaarheid lade 75 kg	950180 75
lade Fronthoogte lade 150 mm	927800 150