

Garant GRIDLINE

**Werkbank, links open, rechts 4 lades, Blad van beuken multiplex, 20×20G,  
Bladlengte: 1500/DEmm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	921404 1500/DE
GTIN	4062406086480
Artikelklasse	9GG

**Omschrijving****Uitvoering:**

Werkbank met stabiele staalconstructie met ondersteuning van vierkante buis. Ladenbehuizing centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen en 75 kg draagvermogen.

Traploos elektrisch in de hoogte verstelbaar. Hoogteverstelling door middel van knoppen.

Aansluitkabel met Duitse randaarde-stekker. Aansluitingsvermogen 250 V / 50 Hz met maximaal 340 W. Lengte aansluitkabel 1,5 m.

Naar achteren geplaatste, open behuizing om ergonomisch te kunnen zitten.

Laderomp altijd lichtgrijs, RAL 7035, **poedercoating**. Ladefronten in verschillende kleuren.

Geen storende kanten rondom voor een optimale reiniging en benutting van het oppervlak met indelingsmateriaal (boxen, hardschuim-interieurs, sleufscheidingsstrips). Montage van lades in een raster van 25 mm.

Sluitsysteem met stiftcilinderslot met 5 sluitstiften, modulair cilinderhuis. Geschikt voor sluitsystemen.

**Functie:**

IP20: Er is bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met  $\varnothing < 12$  mm, maar aanraking moet worden voorkomen. Bovendien is er geen bescherming tegen water.

**Plaatsing:**

Lades met fronthoogte (rechts) mm: 75, 100, 150, 200

**Kleur:**

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades en deur antraciet, RAL 7016, **poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

**Opmerking:**

Bij serieopstelling absoluut scheidingsplaten nr. 927220 nodig.

**Technische beschrijving**

Serie	Ready-to-go
Hefsnelheid	9 mm/s
Hoogteverstelling traploos	ja
maximale hefkracht	6000 N
Gewicht	151,4 kg
Principe van de hoogteverstelling	elektrisch
Onderbouw breedte	1300 mm
Hoogteverstelbereik	850 - 1050 mm
Werkblad dikte	50 mm
Onderbouw diepte	700 mm
Werkblad lengte	1500 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	20×20
Lades nuttige breedte in G	20
Lades nuttige diepte in G	20
Aansluitspanning	250 V
Ladenbehuizing nuttige hoogte	525 mm
Lades nuttige breedte	500 mm
Aantal lades	4
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Lades nuttige diepte	500 mm
ComfortClose	nee
Werkblad diepte	750 mm
IP-klasse	IP 20
Energievoorziening	Accuvoeding
Energievoorziening	Netvoeding
Stekkertype ingang	F

Nominale spanning	250 V
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Materiaaldikte	1 mm
Hoogteverstelling werkplek	850-1050 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	400 kg
Uitvoering hoogteverstelling	elektrisch
Bladdikte	50 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	20x20G
Producttype	Werkbank

## Accessoires

lade Fronthoogte lade 150 mm	927800 150
Cilinderhuis met 2 sleutels Sleutelnummer Ho (3-cijferig) 003	950050 003
Slotplaat voor GridLine Type KO21	914227 KO21
lade Fronthoogte lade 200 mm	927800 200
lade Fronthoogte lade 75 mm	927800 75
lade Fronthoogte lade 100 mm	927800 100