

Garant GRIDLINE

**Werkbank, links deur, rechts 4 lades, Blad van beuken multiplex, 20×20G,
Bladlengte: 1500/DEmm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	921444 1500/DE
GTIN	4062406086510
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

Werkbank met stabiele staalconstructie met ondersteuning van vierkante buis. Ladenbehuizing centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen en 75 kg draagvermogen.

Traploos elektrisch in de hoogte verstelbaar. Hoogteverstelling door middel van knoppen.

Aansluitkabel met Duitse randaarde-stekker. Aansluitingsvermogen 250 V / 50 Hz met maximaal 340 W. Lengte aansluitkabel 1,5 m.

Laderomp altijd lichtgrijs, RAL 7035, **poedercoating**. Ladefronten in verschillende kleuren.

Geen storende kanten rondom voor een optimale reiniging en benutting van het oppervlak met indelingsmateriaal (boxen, hardschuim-interieurs, sleufscheidingsstrips). Montage van lades in een raster van 25 mm.

Sluitsysteem met stiftcilinderslot met 5 sluitstiften, modulair cilinderhuis. Geschikt voor sluitsystemen.

Functie:

IP20: Er is bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met $\varnothing < 12$ mm, maar aanraking moet worden voorkomen. Bovendien is er geen bescherming tegen water.

Plaatsing:

Deurhoogte (links) mm: 525

Aantal legborden hoogteverstelbaar (links): 1

Lades met fronthoogte (rechts) mm: 75, 100, 150, 200

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades en deur antraciet, RAL 7016,
poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

Opmerking:

Bij serieopstelling absoluut scheidingsplaten nr. 927220 nodig.

Technische beschrijving

Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Lades nuttige diepte in G	20
Onderbouw diepte	700 mm
ComfortClose	nee
Hoogteverstelling traploos	ja
Nuttig ladeoppervlak in G	20×20
Ladenbehuizing nuttige hoogte	525 mm
Werkblad lengte	1500 mm
Werkblad dikte	50 mm
Aantal lades	4
Lades nuttige breedte in G	20
Hefsnelheid	9 mm/s
Hoogteverstelbereik	850 - 1050 mm
Lades nuttige diepte	500 mm
Gewicht	161,1 kg
maximale hefkracht	6000 N
Werkblad diepte	750 mm
Onderbouw breedte	1300 mm
Lades nuttige breedte	500 mm
Aansluitspanning	250 V
Serie	Ready-to-go
Principe van de hoogteverstelling	elektrisch
IP-klasse	IP 20
Energievoorziening	Accuvoeding

Energievoorziening	Netvoeding
Stekkertype ingang	F
Nominale spanning	250 V
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Materiaaldikte	1 mm
Hoogteverstelling werkplek	850-1050 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	400 kg
Uitvoering hoogteverstelling	elektrisch
Bladdikte	50 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Deuropeningshoek	180 graden
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	20x20G
Producttype	Werkbank

Accessoires

lade Fronthoogte lade 150 mm	927800 150
Cilinderhuis met 2 sleutels Sleutelnummer Ho (3-cijferig) 003	950050 003
lade Fronthoogte lade 75 mm	927800 75
Schuifgreep voor GridLine Type KO12	914226 KO12
lade Fronthoogte lade 200 mm	927800 200
lade Fronthoogte lade 100 mm	927800 100
Slotplaat voor GridLine Type KO21	914227 KO21