

Garant GRIDLINE

**Werkbank, links deur, rechts 4 lades, Bamboeblad, 20×20G, Bladlengte: 1500/DEmm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	921441 1500/DE
GTIN	4062406086503
Artikelklasse	9GG

**Omschrijving****Uitvoering:**

Werkbank met stabiele staalconstructie met ondersteuning van vierkante buis. Ladenbehuizing centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen en 75 kg draagvermogen.

Traploos elektrisch in de hoogte verstelbaar. Hoogteverstelling door middel van knoppen.

Aansluitkabel met Duitse randaarde-stekker. Aansluitingsvermogen 250 V / 50 Hz met maximaal 340 W. Lengte aansluitkabel 1,5 m.

Laderomp altijd lichtgrijs, RAL 7035, **poedercoating**. Ladefronten in verschillende kleuren.

Geen storende kanten rondom voor een optimale reiniging en benutting van het oppervlak met indelingsmateriaal (boxen, hardschuim-interieurs, sleufscheidingsstrips). Montage van lades in een raster van 25 mm.

Sluitsysteem met stiftcilinderslot met 5 sluitstiften, modulair cilinderhuis. Geschikt voor sluitsystemen.

**Functie:**

IP20: Er is bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met  $\varnothing < 12$  mm, maar aanraking moet worden voorkomen. Bovendien is er geen bescherming tegen water.

**Plaatsing:**

Deurhoogte (links) mm: 525

Aantal legborden hoogteverstelbaar (links): 1

Lades met fronthoogte (rechts) mm: 75, 100, 150, 200

**Kleur:**

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades en deur antraciet, RAL 7016,  
**poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

**Opmerking:**

Bij serieopstelling absoluut scheidingsplaten nr. 927220 nodig.

## Technische beschrijving

Hoogteverstelling traploos	ja
Werkblad dikte	50 mm
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Ladenbehuizing nuttige hoogte	525 mm
Aantal lades	4
ComfortClose	nee
Gewicht	154,1 kg
Principe van de hoogteverstelling	elektrisch
Hoogteverstelbereik	850 - 1050 mm
Aansluitspanning	250 V
maximale hefkracht	6000 N
Serie	Ready-to-go
Onderbouw breedte	1300 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	20×20
Hefsnelheid	9 mm/s
Lades nuttige breedte	500 mm
Lades nuttige diepte in G	20
Lades nuttige breedte in G	20
Onderbouw diepte	700 mm
Werkblad diepte	750 mm
Lades nuttige diepte	500 mm
Werkblad lengte	1500 mm
IP-klasse	IP 20
Energievoorziening	Accuvoeding

Energievoorziening	Netvoeding
Stekkertype ingang	F
Nominale spanning	250 V
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Materiaaldikte	1 mm
Hoogteverstelling werkplek	850-1050 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	400 kg
Uitvoering hoogteverstelling	elektrisch
Bladdikte	50 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Deuropeningshoek	180 graden
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	20x20G
Producttype	Werkbank

## Accessoires

Reinigings- en verzorgingsolieset Type 1	926403 1
lade Fronthoogte lade 150 mm	927800 150
Schuifgreep voor GridLine Type KO12	914226 KO12
lade Fronthoogte lade 75 mm	927800 75
Cilinderhuis met 2 sleutels Sleutelnummer Ho (3-cijferig) 003	950050 003
lade Fronthoogte lade 100 mm	927800 100
Slotplaat voor GridLine Type KO21	914227 KO21
lade Fronthoogte lade 200 mm	927800 200

