

Garant GRIDLINE

**Vario Basic werkbank, hoogte 850 mm, Blad van beuken multiplex,
Bladlengte: 2000mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	922004 2000
GTIN	4062406086664
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

Werkbank met stabiele staalconstructie. Werkbankpoten 50 mm breed met dwarschoor en opname voor hoogteverstelling. Poten met kunststof glijdoppen die de vloer ontzien. Met 2 paar verstevigingsplaten.

Levering:

2 x werkbankpoten, 2 x paar verstevigingsplaten, werkblad.

Accessoires:

Aanvullende toebehoren zoals handmatige hoogteverstelling, wielen, zijwanden enz. vindt u onder losse GridLine componenten in groep 92.

Kleur:

Romp en werkbankpoten lichtgrijs, RAL 7035, **poedercoating**.

Opmerking:

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

Technische beschrijving

Werkblad diepte	750 mm
Werkblad lengte	2000 mm
Werkblad dikte	50 mm
Gewicht	73 kg
Serie	vario Basic

Hoogte	850 mm
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Materiaaldikte	1 mm
Werkbank hoogte	850 mm
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	400 kg
Bladdikte	50 mm
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Werktafel

Accessoires

Verstevigingsplaat Type 1	927122 1
Werkblad dikte 50 mm beuken multiplex Bladlengte 2000 mm	926081 2000
Werkbankpoot Hoogte 800 mm	927000 800