

Garant**Boorhouder met cilindrische schacht, Type: 32****Bestelgegevens**

Bestelnummer	341265 32
GTIN	4062406086633
Artikelklasse	31B

Omschrijving**Uitvoering:**

- Voor rechts- en linksom draaien.
- Slanke constructie.
- Gerichte koelmiddeloverdracht.

Voordeel:

- Zeer flexibel gebruik dankzij cilindrische schacht.
- Optimale spanmomenten op het gereedschap.

Levering:

Inclusief Torx-spansleutel met dwarsgreep.

Technische beschrijving

Boorhouderlengte geopend	81,9 mm
Spanbereik	1 - 16 mm
Buiten-Ø	50 mm
Boorhouderlengte gesloten	92 mm
Schachtlengte	60 mm
Totale lengte	141,9 mm
Schacht-Ø D _s	32 mm
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 20 µm

Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 15000 min ⁻¹
Inwendige koeling	ja, met max. 50 bar
Producttype	Boorhouder