

Garant GRIDLINE

Vario Basic werkbank, hoogte 850 mm, Eluplan-blad donker, Bladlengte: 1000mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	922007 1000
GTIN	4062406086671
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

Werkbank met stabiele staalconstructie. Werkbankpoten 50 mm breed met dwarschoor en opname voor hoogteverstelling. Poten met kunststof glijdoppen die de vloer ontzien. Met 2 paar verstevigingsplaten.

Levering:

2 x werkbankpoten, 2 x paar verstevigingsplaten, werkblad.

Accessoires:

Aanvullende toebehoren zoals handmatige hoogteverstelling, wielen, zijwanden enz. vindt u onder losse GridLine componenten in groep 92.

Kleur:

Romp en werkbankpoten lichtgrijs, RAL 7035, **poedercoating**.

Opmerking:

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

Technische beschrijving

Hoogte	850 mm
Serie	vario Basic

Materiaal werkblad	Eluplan
Werkblad dikte	50 mm
Werkblad lengte	1000 mm
Werkblad diepte	750 mm
Gewicht	44 kg
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Materiaaldikte	1 mm
Werkbank hoogte	850 mm
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	400 kg
Bladdikte	50 mm
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Werktafel

Accessoires

Verstevigingsplaat Type 1	927122 1
Werkbladmet donkergrijze kunststof toplaag (Eluplan) Bladlengte 1000 mm	926241 1000
Werkbankpoot Hoogte 800 mm	927000 800