

**Garant****Boorhouder met cilindrische schacht, Type: 25****Bestelgegevens**

Bestelnummer	341265 25
GTIN	4062406086626
Artikelklasse	31B

**Omschrijving****Uitvoering:**

- Voor rechts- en linksom draaien.
- Slanke constructie.
- Gerichte koelmiddeloverdracht.

**Voordeel:**

- Zeer flexibel gebruik dankzij cilindrische schacht.
- Optimale spanmomenten op het gereedschap.

**Levering:**

Inclusief Torx-spansleutel met dwarsgreep.

**Technische beschrijving**

Buiten-Ø	50 mm
Boorhouderlengte geopend	81,9 mm
Spanbereik	1 - 16 mm
Boorhouderlengte gesloten	92 mm
Schachtlengte	56 mm
Totale lengte	137,9 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 20 µm

Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 15000 min <sup>-1</sup>
Inwendige koeling	ja, met max. 50 bar
Producttype	Boorhouder