

Garant GRIDLINE

**Vario Basic werkbank, hoogte 850 mm, Blad van beuken multiplex,
Bladlengte: 1500mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	922004 1500
GTIN	4062406086657
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

Werkbank met stabiele staalconstructie. Werkbankpoten 50 mm breed met dwarschoor en opname voor hoogteverstelling. Poten met kunststof glijdoppen die de vloer ontzien. Met 2 paar verstevigingsplaten.

Levering:

2 × werkbankpoten, 2 × paar verstevigingsplaten, werkblad.

Accessoires:

Aanvullende toebehoren zoals handmatige hoogteverstelling, wielen, zijwanden enz. vindt u onder losse GridLine componenten in groep 92.

Kleur:

Romp en werkbankpoten lichtgrijs, RAL 7035, **poedercoating**.

Opmerking:

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

Technische beschrijving

Hoogte	850 mm
Werkblad dikte	50 mm
Werkblad diepte	750 mm
Gewicht	59 kg

Serie	vario Basic
Werkblad lengte	1500 mm
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Materiaaldikte	1 mm
Werkbank hoogte	850 mm
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	400 kg
Bladdikte	50 mm
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Werktafel

Accessoires

Werkblad dikte 50 mmbeuken multiplex Bladlengte 1500 mm	926081 1500
Verstevigingsplaat Type 1	927122 1
Werkbankpoot Hoogte 800 mm	927000 800