

Garant GRIDLINE

**Vario Basic werkbank, hoogte 950 mm, Blad van beuken multiplex,
Bladlengte: 2000mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	922014 2000
GTIN	4062406086855
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

Werkbank met stabiele staalconstructie. Werkbankpoten 50 mm breed met dwarschoor en opname voor hoogteverstelling. Poten met kunststof glijdoppen die de vloer ontzien. Met 2 paar verstevigingsplaten.

Levering:

2 x werkbankpoten, 2 x paar verstevigingsplaten, werkblad.

Accessoires:

Aanvullende toebehoren zoals handmatige hoogteverstelling, wielen, zijwanden enz. vindt u onder losse GridLine componenten in groep 92.

Kleur:

Romp en werkbankpoten lichtgrijs, RAL 7035, **poedercoating**.

Opmerking:

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

Technische beschrijving

Hoogte	950 mm
Werkblad diepte	750 mm
Werkblad dikte	50 mm
Werkblad lengte	2000 mm
Serie	vario Basic

Gewicht	75 kg
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Materiaaldikte	1 mm
Werkbank hoogte	950 mm
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	400 kg
Bladdikte	50 mm
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Werktafel

Accessoires

Werkbankpoot Hoogte 900 mm	927000 900
Werkblad dikte 50 mmbeuken multiplex Bladlengte 2000 mm	926081 2000
Verstevigingsplaat Type 1	927122 1