

Garant GRIDLINE

Vario Basic werkbank, hoogte 850 mm, Eluplan-blad donker, Bladlengte: 2000mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	922007 2000
GTIN	4062406086695
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

Werkbank met stabiele staalconstructie. Werkbankpoten 50 mm breed met dwarschoor en opname voor hoogteverstelling. Poten met kunststof glijdoppen die de vloer ontzien. Met 2 paar verstevigingsplaten.

Levering:

2 × werkbankpoten, 2 × paar verstevigingsplaten, werkblad.

Accessoires:

Aanvullende toebehoren zoals handmatige hoogteverstelling, wielen, zijwanden enz. vindt u onder losse GridLine componenten in groep 92.

Kleur:

Romp en werkbankpoten lichtgrijs, RAL 7035, **poedercoating**.

Opmerking:

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

Technische beschrijving

Hoogte	850 mm
Gewicht	73 kg
Serie	vario Basic
Werkblad lengte	2000 mm
Werkblad diepte	750 mm

Werkblad dikte	50 mm
Materiaal werkblad	Eluplan
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Materiaaldikte	1 mm
Werkbank hoogte	850 mm
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	400 kg
Bladdikte	50 mm
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Werktafel

Accessoires

Verstevigingsplaat Type 1	927122 1
Werkbankpoot Hoogte 800 mm	927000 800
Werkbladmet donkergrijze kunststof toplaag (Eluplan) Bladlengte 2000 mm	926241 2000