

Garant GRIDLINE

Vario Basic werkbank, hoogte 950 mm, Bamboeblad, Bladlengte: 1000mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	922011 1000
GTIN	4062406086701
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

Werkbank met stabiele staalconstructie. Werkbankpoten 50 mm breed met dwarschoor en opname voor hoogteverstelling. Poten met kunststof glijdoppen die de vloer ontzien. Met 2 paar verstevigingsplaten.

Levering:

2 x werkbankpoten, 2 x paar verstevigingsplaten, werkblad.

Accessoires:

Aanvullende toebehoren zoals handmatige hoogteverstelling, wielen, zijwanden enz. vindt u onder losse GridLine componenten in groep 92.

Kleur:

Romp en werkbankpoten lichtgrijs, RAL 7035, **poedercoating**.

Opmerking:

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

Technische beschrijving

Werkblad lengte	1000 mm
Serie	vario Basic
Gewicht	46 kg

Hoogte	950 mm
Materiaal werkblad	Bamboe
Werkblad diepte	750 mm
Werkblad dikte	50 mm
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Materiaaldikte	1 mm
Werkbank hoogte	950 mm
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	400 kg
Bladdikte	50 mm
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Werktafel

Accessoires

Verstevigingsplaat Type 1	927122 1
Werkbankpoot Hoogte 900 mm	927000 900
Werkblad dikte 50 mm van kruiselings verlijmde bamboe Bladlengte 1000 mm	926001 1000