

Garant GRIDLINE

**Vario werkbank Basic, elektrisch in hoogte verstelbaar, Bamboeblad,
Bladlengte: 1000/DEmm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|----------------|
| Bestelnummer | 923251 1000/DE |
| GTIN | 4062406085902 |
| Artikelklasse | 9GG |

Omschrijving**Uitvoering:**

Werkbank met stabiele staalconstructie. Werkbankpoten 50 mm breed met dwarschoor. Met 2 paar verstevigingsplaten. Traploos elektrisch in de hoogte verstelbaar. Hoogteverstelling door middel van knoppen. Aansluitkabel met Duitse randaarde-stekker. Aansluitingsvermogen 250 V / 50 Hz met maximaal 340 W.

Functie:

IP20: Er is bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met $\varnothing < 12$ mm, maar aanraking moet worden voorkomen. Bovendien is er geen bescherming tegen water.

Levering:

2 × elektrisch in hoogte verstelbare werkbankpoten, 2 × paar verstevigingsplaten, werkblad.

Accessoires:

Aanvullende toebehoren zoals behuizingen, zijwanden enz. vindt u onder losse GridLine componenten in groep 92.

Kleur:

Romp en werkbankpoten lichtgrijs, RAL 7035, **poedercoating**.

Opmerking:

Levering niet-gemonteerd. Positie van knoppen kan vrij worden gekozen. Bij serieopstelling is scheidingsplaat nr. 927220 absoluut noodzakelijk.

Technische beschrijving

| | |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Werkblad lengte | 1000 mm |
| Werkblad dikte | 50 mm |
| Serie | vario Basic |
| Werkblad diepte | 750 mm |
| Aansluitspanning | 250 V |
| Gewicht | 60 kg |
| Hoogteverstelbereik | 850 - 1050 mm |
| Hefsnelheid | 9 mm/s |
| Maximale belastbaarheid | 400 kg |
| Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen | ja |
| ComfortClose | nee |
| IP-klasse | IP 20 |
| Energievoorziening | Accuvoeding |
| Energievoorziening | Netvoeding |
| Nominale spanning | 250 V |
| Stekkertype ingang | F |
| Constructie-uitvoering | Constructie van stalen buis |
| Materiaaldikte | 1 mm |
| Hoogteverstelling werkplek | 850-1050 mm |
| Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout) | 400 kg |
| Uitvoering hoogteverstelling | elektrisch |
| Bladdikte | 50 mm |
| Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Producttype | Werkbank |

