

Garant GRIDLINE

Vario werkbank Basic, elektrisch in hoogte verstelbaar, Blad van beuken multiplex, Bladlengte: 2000/DEmm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	923254 2000/DE
GTIN	4062406087258
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

Werkbank met stabiele staalconstructie. Werkbankpoten 50 mm breed met dwarschoor. Met 2 paar verstevigingsplaten. Traploos elektrisch in de hoogte verstelbaar. Hoogteverstelling door middel van knoppen. Aansluitkabel met Duitse randaarde-stekker. Aansluitingsvermogen 250 V / 50 Hz met maximaal 340 W.

Functie:

IP20: Er is bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met $\varnothing < 12$ mm, maar aanraking moet worden voorkomen. Bovendien is er geen bescherming tegen water.

Levering:

2 x elektrisch in hoogte verstelbare werkbankpoten, 2 x paar verstevigingsplaten, werkblad.

Accessoires:

Aanvullende toebehoren zoals behuizingen, zijwanden enz. vindt u onder losse GridLine componenten in groep 92.

Kleur:

Romp en werkbankpoten lichtgrijs, RAL 7035, **poedercoating**.

Opmerking:

Levering niet-gemonteerd. Positie van knoppen kan vrij worden gekozen. Bij serieopstelling is scheidingsplaat nr. 927220 absoluut noodzakelijk.

Technische beschrijving

Maximale belastbaarheid	400 kg
-------------------------	--------

Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Werkblad lengte	2000 mm
Werkblad diepte	750 mm
Aansluitspanning	250 V
Hoogteverstelbereik	850 - 1050 mm
Werkblad dikte	50 mm
Hefsnelheid	9 mm/s
ComfortClose	nee
Serie	vario Basic
Gewicht	89 kg
IP-klasse	IP 20
Energievoorziening	Accuvoeding
Energievoorziening	Netvoeding
Nominale spanning	250 V
Stekkertype ingang	F
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Materiaaldikte	1 mm
Hoogteverstelling werkplek	850-1050 mm
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	400 kg
Uitvoering hoogteverstelling	elektrisch
Bladdikte	50 mm
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Werkbank