



## Compressor voor de vakman, Type: I.COMP3



### Bestelgegevens

Bestelnummer	079841 I.COMP3
GTIN	
Artikelklasse	03R

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Corrosievaste kleppen, zeer efficiënte koeling, onderhoudsvrije aandrijfonderdelen, corrosiebeschermd ketels; onderdelen gegarandeerd minimaal 10 jaar verkrijgbaar. Hoog rendement voor lage bedrijfskosten. Draagbare en verrijdbare compressor voor de vakman, olie- en onderhoudsvrij.

- **olievrij gecomprimeerde lucht.**
- **gemakkelijk te transporteren.**
- **universeel te gebruiken.**
- **geïntegreerde drukvoorkeuze en traploze toerentalvariatie.**

#### Opmerking:

Andere compressoren voor de vakman op aanvraag leverbaar.

### Technische beschrijving

Fabrikantnummer	i.Comp 3
Maximale druk (lucht)	11 bar
Breedte	570 mm

Volume drukketel	117 l
Maximale vulcapaciteit	160 l/min
Maximale aanzuigcapaciteit	265 l/min
Wattage	1,5 kW
Geluidsproductie	97 dB(A)
Hoogte	1050 mm
Lengte	440 mm
Maximaal toerental	3200 min <sup>-1</sup>
Gewicht	29 kg
Producttype	Compressor