




Neigungmesstechnik o.K.

Aswaterpas, Zool lengte×nauwkeurigheid: 160/2mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	468810 160/2
GTIN	4030616406169
Artikelklasse	46U

Omschrijving**Uitvoering:**

Sterke behuizing van hoogwaardig speciaal gietijzer, hamerslaggelakt. Prismazool en vlakke zool met onder een hoek fijn geslepen aanslagvlakken (belangrijk bij het afschrijven, uitlijnen, etc.). Alle meetvlakken zijn nauwkeurig parallel aan de libelas. Met horizontale en verticale libel van glas. Met geïsoleerde handgrepen aan de behuizing en beschermglas over de libellen. Volledige warmte-isolatie aan de gehele behuizing voorkomt beïnvloeding door hand- en ademwarmte. Dankzij een uitsparing in de behuizing kan de libel vanaf de zijkant worden afgelezen. Levering in robuuste kunststof koffer met bijpassende inlay.

Toepassing:

Voor het uitlijnen van vlakken, assen, machines, etc.

Norm:**DIN 877****Nauwkeurigheid:**

1 = met uiterst gevoelige horizontale libel **0,02 mm/m**.

2 = met zeer gevoelige horizontale libel **0,1 mm/m**.

4 = met normaal gevoelige horizontale libel **0,4 mm/m**.

Opmerking:

Magnetische uitvoering op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Aflezing	0,1 mm/m
----------	----------

Nauwkeurigheidsklasse	2
Zool lengte	160 mm
Zool breedte	42 mm
Norm	DIN 877
Verpakking	stevige box
Kalibratie	H2
Producttype	Waterpas

Dienstverlening

KalibratieAswaterpas / elektronische hellingshoekmeter Nauwkeurigheid 0,10 mm/m	026620 0,10
------------------------------------------------------------------------------------	-------------