



Neigungmesstechnik o.K.

Rahmen-Wasserwaage, Zool lengte×nauwkeurigheid: 150/1mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	469210 150/1
GTIN	4030616422152
Artikelklasse	46U

Omschrijving**Uitvoering:**

Sterk raam van hoogwaardig speciaal gietijzer; hamerslaggelakt. 3 zijden prismatisch en plat. 1 zijde plat, alles fijngeslepen. Met horizontale en verticale libel van glas. De gevoeligheid (schaalverdeling) van de horizontale libel is op een plaatje aangegeven.

Warmte-isolatie aan de gehele behuizing voorkomt beïnvloeding door hand- en ademwarmte. Dankzij een uitsparing in de behuizing kan de libel vanaf de zijkant worden afgelezen.

Toepassing:

Voor het uitlijnen van horizontale en verticale vlakken, assen, etc. en voor het exact uitlijnen onder een hoek van 90°.

Norm:**DIN 877****Nauwkeurigheid:**

1 = met uiterst gevoelige horizontale libel **0,02 mm/m.**

2 = met zeer gevoelige horizontale libel **0,1 mm/m.**

Opmerking:

Magnetische uitvoering op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Nauwkeurigheidsklasse	1
Zool lengte	150 mm
Zool breedte	42 mm
Aflezing	0,02 mm/m
Norm	DIN 877
Verpakking	stevige box
Kalibratie	H1
Producttype	Waterpas

Dienstverlening

KalibratieRaamwaterpas Nauwkeurigheid 0,02 mm/m	026600 0,02
---	-------------