




Neigungsmesstechnik o.K.

**Rahmen-Wasserwaage, Zool lengte×nauwkeurigheid: 100/2mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	469210 100/2
GTIN	4030616426105
Artikelklasse	46U

**Omschrijving****Uitvoering:**

Sterk raam van hoogwaardig speciaal gietijzer; hamerslaggelakt. 3 zijden prismatisch en plat. 1 zijde plat, alles fijngeslepen. Met horizontale en verticale libel van glas. De gevoeligheid (schaalverdeling) van de horizontale libel is op een plaatje aangegeven.

Warmte-isolatie aan de gehele behuizing voorkomt beïnvloeding door hand- en ademwarmte. Dankzij een uitsparing in de behuizing kan de libel vanaf de zijkant worden afgelezen.

**Toepassing:**

Voor het uitlijnen van horizontale en verticale vlakken, assen, etc. en voor het exact uitlijnen onder een hoek van 90°.

**Norm:****DIN 877****Nauwkeurigheid:**

1 = met uiterst gevoelige horizontale libel **0,02 mm/m.**

2 = met zeer gevoelige horizontale libel **0,1 mm/m.**

**Opmerking:**

Magnetische uitvoering op aanvraag leverbaar.

**Technische beschrijving**

Aflezing	0,1 mm/m
Zool lengte	100 mm
Nauwkeurigheidsklasse	2
Zool breedte	34 mm
Norm	DIN 877
Verpakking	stevige box
Kalibratie	H1
Producttype	Waterpas

## Dienstverlening

KalibratieRaamwaterpas Nauwkeurigheid 0,10 mm/m	026600 0,10
---	-------------