



Steunvijzel met aluminium benedendeel, Grootste steunhoogte: 88Fmm



Bestelgegevens

Bestelnummer	373550 88F
GTIN	4020772072865
Artikelklasse	35A

Omschrijving

Uitvoering:

Zelfremmende spindel met trapeziumschroefdraad en eindaanslag.

De permanente magneet in de voet van de steunvijzel maakt een exacte en eenvoudige positionering **bij verticale opspanning** mogelijk. Modulaire uitvoering. Hoogte-uitbreiding tot maximaal 350 mm, in combinatie met tussenring nr. 373555.

Opmerking:

Met centreergat \varnothing 12 mm voor opzetstukken nr. 375000 – 375010.

Technische beschrijving

Grootste steunhoogte	88 mm
Kop- \varnothing	50 mm
Kleinste steunhoogte	75 mm
Type	6400
Benedendeel- \varnothing	50 mm
Voor spankikker met groefbreedte	14 - 22 mm

Belastbaarheid	30 kN
Producttype	Steunvijzel