



## Handloop met verlichting Tech-Line INDUKTION, Vergroting (x-voudig): 10



### Bestelgegevens

Bestelnummer	490822 10
GTIN	4015478114995
Artikelklasse	49A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Handloop met verlichting, met **innovatieve inductielaadtechniek** voor continu en duurzaam laden voor langdurig gebruik. Laadtijd ca. 3 uur, standtijd ca. 7 uur. Krasvaste lens van silicaatglas met zeer hoge dieptescherpte en vertekeningsvrij beeld. Contrastrijk en homogeen licht door aanpassing van de lichtintensiteit op twee niveaus. Prettig aanvoelend dankzij ergonomisch design met stroeve Soft-Touch-gripzone. SMD-leds met lange levensduur, lichtkleur 4500 K (neutraalwit). Aplanatische lens van silicaatglas

#### Levering:

Inclusief inductielaad-pad, netadapter, microvezelzakje voor opbergen en reinigen.

### Technische beschrijving

Serie	Tech-Line INDUKTION
Lens-Ø	22,8 mm
Vergroting (x-voudig)	10
Kleurtemperatuur	4500 K
Energievoorziening	Netvoeding
Producttype	Handloop met verlichting

