

Garant
Trapeziumhandtappen los Voorsnijtap, ongecoat, Tr: TR8X1,5

Bestelgegevens

Bestelnummer	130770 TR8X1,5
GTIN	4062406086954
Artikelklasse	11G

Omschrijving
Uitvoering:

3-Delige set, **bestaande uit voorsnij-, middensnij- en nasnijtap.**

- **Voorsnijtap met lange meenemer**
- **Nasnijtap tolerantie H7**

Opmerking:

Gereedschap niet geschikt voor terugloop.

Draadspoed: 1,5 mm

Totale lengte L: 80 mm

Schacht-Ø D_s: 6 mm

Schacht-vierkant □: 4,9 mm

Kerngat-Ø: 6,6 mm

Technische beschrijving

Draadspoed	1,5 mm
Aantal spaangroeven	3
Totale lengte L	80 mm
Kerngat-Ø	6,6 mm
Schacht-Ø D _s	6 mm
Aantal snijkanten Z	3
Schacht-vierkant □	4,9 mm
Draadafmeting	8
Coating	ongecoat

Draadsoort	TR
Flankhoek	30 graden
Snijmateriaal	HSS E
Norm	Fabrieksnorm
Tolerantieklasse	DIN 103 7H
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5×D bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Handtap
Producttype	Tap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu kunststoffen	beperkt geschikt		
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt		
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt		
Staal < 500 N/mm ²	geschikt		
Staal < 750 N/mm ²	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
RVS < 900 N/mm ²	geschikt		
RVS > 900 N/mm ²	geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Uni	geschikt		
Olie	geschikt		