

**Garant**
**Trapeziumhandtappenset, ongecoat, Tr: TR12X3**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	130760 TR12X3
GTIN	4062406087005
Artikelklasse	11G

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

 3-Delige set, **bestaande uit voorsnij-, middensnij- en nasnijtap.**

- **Voorsnijtap met lange meenemer**
- **Nasnijtap tolerantie H7**

**Opmerking:**
**Gereedschap niet geschikt voor terugloop.**

Draadspoed: 3 mm

Totale lengte L: 110 mm

 Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 8 mm

Schacht-vierkant □: 6,2 mm

Kerngat-Ø: 9,25 mm

**Technische beschrijving**

Kerngat-Ø	9,25 mm
Aantal spaangroeven	3
Totale lengte L	110 mm
Schacht-vierkant □	6,2 mm
Draadspoed	3 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	8 mm
Aantal snijkanten Z	3

Draadafmeting	12
Coating	ongecoat
Draadsoort	TR
Flankhoek	30 graden
Snijmateriaal	HSS E
Norm	Fabrieksnorm
Tolerantieklasse	DIN 103 7H
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5×D bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Handtap
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu kunststoffen	beperkt geschikt		
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt		
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt		
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt		
GG(G)	beperkt geschikt		
CuZn	geschikt		
Uni	geschikt		

Olie

geschikt