

**Garant****Trapeziumhandtappenset, ongecoat, Tr: TR16X4****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130760 TR16X4
GTIN	4062406087531
Artikelklasse	11G

**Omschrijving****Uitvoering:**

3-Delige set, **bestaande uit voorsnij-, middensnij- en nasnijtap.**

- **Voorsnijtap met lange meenemer**
- **Nasnijtap tolerantie H7**

**Opmerking:**

**Gereedschap niet geschikt voor terugloop.**

Draadspoed: 4 mm

Totale lengte L: 140 mm

Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 11 mm

Schacht-vierkant □: 9 mm

Kerngat-Ø: 12,25 mm

**Technische beschrijving**

Kerngat-Ø	12,25 mm
Totale lengte L	140 mm
Aantal snijkanten Z	3
Aantal spaangroeven	3
Draadspoed	4 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	11 mm
Schacht-vierkant □	9 mm

Draadafmeting	16
Coating	ongecoat
Draadsoort	TR
Flankhoek	30 graden
Snijmateriaal	HSS E
Norm	Fabrieksnorm
Tolerantieklasse	DIN 103 7H
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5×D bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Handtap
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu kunststoffen	beperkt geschikt		
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt		
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt		
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt		
GG(G)	beperkt geschikt		
CuZn	geschikt		
Uni	geschikt		

Olie

geschikt