

Garant**Trapeziumhandtappen los Nasnijtap, ongecoat, Tr: TR10X3****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130790 TR10X3
GTIN	4062406087791
Artikelklasse	11G

Omschrijving**Uitvoering:**

3-Delige set, **bestaande uit voorsnij-, middensnij- en nasnijtap.**

- **Voorsnijtap met lange meenemer**
- **Nasnijtap tolerantie H7**

Opmerking:

Gereedschap niet geschikt voor terugloop.

Draadspoed: 3 mm

Totale lengte L: 100 mm

Schacht-Ø D_s: 7 mm

Schacht-vierkant □: 5,5 mm

Kerngat-Ø: 7,25 mm

Technische beschrijving

Schacht-vierkant □	5,5 mm
Draadspoed	3 mm
Aantal snijkanten Z	3
Totale lengte L	100 mm
Aantal spaangroeven	3
Schacht-Ø D _s	7 mm
Kerngat-Ø	7,25 mm
Draadafmeting	10
Coating	ongecoat

Draadsoort	TR
Flankhoek	30 graden
Snijmateriaal	HSS E
Norm	Fabrieksnorm
Tolerantieklasse	DIN 103 7H
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5×D bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Handtap
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt		
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt		
Aluminium > 10% Si	geschikt		
Staal < 500 N/mm ²	geschikt		
Staal < 750 N/mm ²	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
RVS < 900 N/mm ²	geschikt		
RVS > 900 N/mm ²	geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Uni	geschikt		
Olie	geschikt		

