

Garant**WISSELPLAAT VOOR GRAVEREN, HB7525, Type: UNI****Bestelgegevens**

Bestelnummer	217211 UNI
GTIN	4062406087906
Artikelklasse	21Y

Omschrijving

WISSELPLAAT VOOR GRAVEREN UNI Voeding f: 0,003-0,03 mm

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HM
Type	UNI
Voeding f	0,003-0,03 mm
Soort	HB7525
Tophoek	45 graden
Hoekradius R _e	0,08 mm
Aanzetlengte b	0,4 mm
t _{max}	2 mm
W _{max}	2,06 mm
Producttype	Wisselplaat voor het graveren

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	70 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	60 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	50 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	40 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	40 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	30 m/min	M
GG(G)	geschikt	60 m/min	K
Uni	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		
Lucht	beperkt geschikt		