

Garant**SOMT 120504 PDER, HB7510, Type: ST1400****Bestelgegevens**

Bestelnummer	214867 ST1400
GTIN	4045197716408
Artikelklasse	21A

Omschrijving**Uitvoering:**

versterkte plaatdikte voor zeer hoge verspaningseisen. Bescherming tegen slijtage door uiterst moderne coating.

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,3 \times D$.

Hoekradius: 0,4 mm

Voeding f_z per tand: 0,22 mm

Technische beschrijving

Voeding f_z per tand	0,22 mm
Type	ST1400
Hoekradius	0,4 mm
ISO-code wisselplaat	SOMT 120504 PDER
Soort	HB7510
Snijmateriaal	HM

Aantal wisselingen/snij-kanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	240 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	180 m/min	P
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		