

**Hoekfrees 90°, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z: 63/6mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 215102 63/6   |
| GTIN          | 4062406087999 |
| Artikelklasse | 220           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Robuuste hoekfrees met aan meerdere kanten omsluitende wisselplaatzittingen voor stabiele bewerkingsomstandigheden.

In combinatie met wisselplaat 215117 UNI toepasbaar als **frees voor hoge voedingen**.

**Toepassing:**

Met dubbelzijdige platen met 3 snijkanten XNEX0806.. of enkelzijdige platen met 3 snijkanten XNEX0806.. **Hoge voeding**.

**Opmerking:**

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 3,8** met steel nr. **674252 maat 15IP**.

**Technische beschrijving**

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Opnameboring-Ø                         | 22 mm                   |
| Totale lengte L <sub>totaal</sub>      | 40 mm                   |
| Maximale snijdiepte a <sub>p max</sub> | 4 mm                    |
| Aantal snijkanten Z                    | 6                       |
| Snijkant-Ø D <sub>c</sub>              | 63 mm                   |
| Wisselplaatschroevenset                | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) |

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| geschikte wisselplaat       | XNEX 0806.. |
| Schachtuitvoering           | met boring  |
| Instelhoek κ                | 90 graden   |
| Freestoepping               | Hoekfrezen  |
| Verdeling van de snijkanten | ongelijk    |
| Inwendige koeling           | ja          |
| Producttype                 | Hoekfrezen  |